

Asennus- ja puristusohje Cu-liittimille  
sivu 1/4

Johdin mm <sup>2</sup>	Kuorintapituus (mm)	CRIMPEX BKB0725		CRIMPEX CWB4099		ELPRESS W-puristus		ELPRESS kuusioleuka		NOVOPRESS V-puristus	
		Leuka nro	Puristus kpl	Leuka nro	Puristus kpl	Leuka nro	Puristus kpl	Leuka nro	Puristus kpl	Leuka nro	Puristus kpl
0,5	7	1,5	1								
0,75	7	1,5	1								
1	7	1,5	1								
1,5	7	1,5	1								
2,5	7	2,5	1								
4	7,5			4	1						
6	7,5			6	1						
10	11					13BW10	1	B8	1	HPM400	1
16	12					13BW16	1	B9	1	HPM400	1
25	13					13BW25	1	B11	1	HPM400	1
35	16					13BW35	1	B13	1	HPM400	1
50	21					13BW50-70	1	B14.5	1	HPM400	1
70	22					13BW50-70	1	B17	1	HPM400	1
95	26					13BW95-120	1	B20	1	HPM400	1
120	28					13BW95-120	1	B22	1	HPM400	2
150	31					13BW150-185	1	B25	1	HPM400	2
185	33					13BW150-185	1	B27	2	HPM400	2
240	37							B30	2	HPM400	2
300	45							B32	2	HPM400	2

## Asennus- ja puristusohje Cu-liittimille

Sivu 2/4

Johdin mm <sup>2</sup>	Kuorintapituus (mm)	KLAUKE Elpress kuusioleuka		KLAUKE EK 22 plus kuusioleuka		KLAUKE HK 60 VP/FT (kiinteät leuat)	K 22	
		Leuka nro	Puristus kpl	Leuka nro	Puristus kpl	Puristus kpl	Leuka nro	Puristus kpl
0,5	7							
0,75	7							
1	7							
1,5	7							
2,5	7							
4	7,5							
6	7,5			R22/6mm <sup>2</sup> OU	1		R22/6mm <sup>2</sup> OU	1
10	11	D22/8ELP	1	R22/10mm <sup>2</sup> OU	1		R22/10mm <sup>2</sup> OU	1
16	12	D22/9ELP	2	R22/16mm <sup>2</sup> OU	1	2	R22/16mm <sup>2</sup> OU	1
25	13	D22/11ELP	2	R22/25mm <sup>2</sup> OU	2	2	R22/25mm <sup>2</sup> OU	2
35	16	D22/13LP	2	R22/35mm <sup>2</sup> OU	2	2	R22/35mm <sup>2</sup> OU	2
50	21	D22/14.5ELP	2	R22/50mm <sup>2</sup> OU	2	2	R22/50mm <sup>2</sup> OU	2
70	22	R22/17ELP	2	R22/70mm <sup>2</sup> OU	3	2	R22/70mm <sup>2</sup> OU	3
95	26	D22/20ELP	2	R22/95mm <sup>2</sup> OU	3	2	R22/95mm <sup>2</sup> OU	3
120	28	D22/22ELP	2	R22/120mm <sup>2</sup> OU	4	3	R22/120mm <sup>2</sup> OU	4
150	31	D22/25ELP	2	R22/150mm <sup>2</sup> OU	4	3	R22/150mm <sup>2</sup> OU	4
185	33	D22/27ELP	2	R22/185mm <sup>2</sup> OU	4	3	R22/185mm <sup>2</sup> OU	4
240	37	D22/30ELP	3	R22/240mm <sup>2</sup> OU	4	3	R22/240mm <sup>2</sup> OU	4
300	45			R22/300mm <sup>2</sup> OU	4	4	R22/300mm <sup>2</sup> OU	4

## Asennus- ja puristusohje Cu-liittimille

Sivu 3/4

Johdin mm <sup>2</sup>	Kuorintapituus (mm)	EK 60 UNV (vaatii adapterin)		HK 60 UNV (vaatii adapterin)		PK 60 UNV (vaatii adapterin)	
		<i>Leuka nro</i>	<i>Puristus kpl</i>	<i>Leuka nro</i>	<i>Puristus kpl</i>	<i>Leuka nro</i>	<i>Puristus kpl</i>
0,5	7						
0,75	7						
1	7						
1,5	7						
2,5	7						
4	7,5						
6	7,5	R22/6mm <sup>2</sup> OU	1	R22/6mm <sup>2</sup> OU	1	R22/6mm <sup>2</sup> OU	1
10	11	R22/10mm <sup>2</sup> OU	1	R22/10mm <sup>2</sup> OU	1	R22/10mm <sup>2</sup> OU	1
16	12	R22/16mm <sup>2</sup> OU	1	R22/16mm <sup>2</sup> OU	1	R22/16mm <sup>2</sup> OU	1
25	13	R22/25mm <sup>2</sup> OU	2	R22/25mm <sup>2</sup> OU	2	R22/25mm <sup>2</sup> OU	2
35	16	R22/35mm <sup>2</sup> OU	2	R22/35mm <sup>2</sup> OU	2	R22/35mm <sup>2</sup> OU	2
50	21	R22/50mm <sup>2</sup> OU	2	R22/50mm <sup>2</sup> OU	2	R22/50mm <sup>2</sup> OU	2
70	22	R22/70mm <sup>2</sup> OU	3	R22/70mm <sup>2</sup> OU	3	R22/70mm <sup>2</sup> OU	3
95	26	R22/95mm <sup>2</sup> OU	3	R22/95mm <sup>2</sup> OU	3	R22/95mm <sup>2</sup> OU	3
120	28	R22/120mm <sup>2</sup> OU	4	R22/120mm <sup>2</sup> OU	4	R22/120mm <sup>2</sup> OU	4
150	31	R22/150mm <sup>2</sup> OU	4	R22/150mm <sup>2</sup> OU	4	R22/150mm <sup>2</sup> OU	4
185	33	R22/185mm <sup>2</sup> OU	4	R22/185mm <sup>2</sup> OU	4	R22/185mm <sup>2</sup> OU	4
240	37	R22/240mm <sup>2</sup> OU	4	R22/240mm <sup>2</sup> OU	4	R22/240mm <sup>2</sup> OU	4
300	45	R22/300mm <sup>2</sup> OU	4	R22/300mm <sup>2</sup> OU	4	R22/300mm <sup>2</sup> OU	4

## Asennus- ja puristusohje Cu-liittimille

Sivu 4/4

Johdin mm <sup>2</sup>	Kuorintapituus (mm)	PK 22		HK 60/22		THK 22		EK 60 VP/FT-plus (kiinteät leuat)	PK 60 VP/FT (kiinteät leuat)
		<i>Leuka nro</i>	<i>Puristus kpl</i>	<i>Leuka nro</i>	<i>Puristus kpl</i>	<i>Leuka nro</i>	<i>Puristus kpl</i>	<i>Puristus kpl</i>	<i>Puristus kpl</i>
0,5	7								
0,75	7								
1	7								
1,5	7								
2,5	7								
4	7,5								
6	7,5	R22/6mm <sup>2</sup> OU	1	R22/6mm <sup>2</sup> OU	1	R22/6mm <sup>2</sup> OU	1		
10	11	R22/10mm <sup>2</sup> OU	1	R22/10mm <sup>2</sup> OU	1	R22/10mm <sup>2</sup> OU	1		
16	12	R22/16mm <sup>2</sup> OU	1	R22/16mm <sup>2</sup> OU	1	R22/16mm <sup>2</sup> OU	1	2	2
25	13	R22/25mm <sup>2</sup> OU	2	R22/25mm <sup>2</sup> OU	2	R22/25mm <sup>2</sup> OU	2	2	2
35	16	R22/35mm <sup>2</sup> OU	2	R22/35mm <sup>2</sup> OU	2	R22/35mm <sup>2</sup> OU	2	2	2
50	21	R22/50mm <sup>2</sup> OU	2	R22/50mm <sup>2</sup> OU	2	R22/50mm <sup>2</sup> OU	2	2	2
70	22	R22/70mm <sup>2</sup> OU	3	R22/70mm <sup>2</sup> OU	3	R22/70mm <sup>2</sup> OU	3	2	2
95	26	R22/95mm <sup>2</sup> OU	3	R22/95mm <sup>2</sup> OU	3	R22/95mm <sup>2</sup> OU	3	2	2
120	28	R22/120mm <sup>2</sup> OU	4	R22/120mm <sup>2</sup> OU	4	R22/120mm <sup>2</sup> OU	4	3	3
150	31	R22/150mm <sup>2</sup> OU	4	R22/150mm <sup>2</sup> OU	4	R22/150mm <sup>2</sup> OU	4	3	3
185	33	R22/185mm <sup>2</sup> OU	4	R22/185mm <sup>2</sup> OU	4	R22/185mm <sup>2</sup> OU	4	3	3
240	37	R22/240mm <sup>2</sup> OU	4	R22/240mm <sup>2</sup> OU	4	R22/240mm <sup>2</sup> OU	4	3	3
300	45	R22/300mm <sup>2</sup> OU	4	R22/300mm <sup>2</sup> OU	4	R22/300mm <sup>2</sup> OU	4	4	4